

NEXEL INDUSTRIES, INC. - LIMITED WARRANTY

1. LIMITED WARRANTY

Nexel Industries, Inc. ("Nexel") hereby warrants to you, the original purchaser and end user ("you" or "your"), that the products manufactured by Nexel that you purchased which accompany this Limited Warranty ("Products") shall be free from defects in materials and workmanship under normal use consistent with the accompanying documentation for 1 year commencing upon the date of purchase.

Further Nexel provides the following additional limited warranties with respect to Products with the following finishes:

FINISH	Limited Warranty Period
Nexelon	Limited lifetime warranty (for as long as you own the Product) against rust and corrosion in wet or dry applications
Poly-Z-Brite	15 years against rust and corrosion in wet or dry applications
Green Epoxy	15 years against rust and corrosion in wet or dry applications
Black Epoxy	7 years against rust and corrosion in wet or dry applications
EP Series	7 years against rust and corrosion in wet or dry applications
Chrome	1 year in dry storage application and usage

Nexel will repair or replace any Product determined to be defective and which has been returned, at your risk and expense, to Nexel. A Product may be replaced with a current or prior revision. Where Nexel determines in its sole judgment that repair or replacement of such Product is not reasonable, Nexel will keep the non-conforming Product and refund to you the amount you paid for such Product. Returned Products shall be subject to the balance of the applicable warranty period otherwise applicable.

THE FOREGOING DESCRIBES THE SOLE LIABILITY OF NEXEL, AND YOUR SOLE REMEDY, FOR ANY BREACH OF WARRANTY. IF YOU DO NOT AGREE WITH THE TERMS OF THIS LIMITED WARRANTY, YOU MUST RETURN THE PRODUCTS UNUSED AND IN THEIR ORIGINAL PACKAGING WITHIN THREE (3) DAYS AND YOUR PURCHASE PRICE WILL BE REFUNDED.

2. WARRANTY EXCLUSIONS AND LIMITATION OF LIABILITY

This Limited Warranty does not cover: (i) defects or damages resulting from acts of God, casualty, accident, misuse or abuse, overloading, neglect, alterations, modification, service or repair by other than Nexel or its independent third party service providers, including without limitation by you; (ii) defects or damages resulting from exceeding the recommended load capacity; (iii) defects or damages resulting from load capacities not being equally distributed; (iv) defects or damages caused by use of any abrasive material, stiff brushes or scrapers to clean the Product; (v) defects or damages caused by cleaning the Products with non-mild detergents; (vi) physical damage that ruptures the coating; (vii) defects or damages caused by sustained exposure to corrosive substances and vapors; (viii) defects or damages caused by using the Products outside of the recommended temperature range; improper assembly or installation or de-installation, operation or maintenance, improper connections with peripherals or other causes not arising out of defects in the materials or workmanship of Products; (ix) any Product for which the warranty sticker has been removed, modified or defaced; (x) normal wear and tear; (xi) damage to or loss of repaired or replaced Products during shipping by Nexel except when such damage or loss is caused by poor or inadequate packaging by Nexel; or (xii) Products purchased outside the United States, Canada or Mexico.

To be covered under this Limited Warranty the Products must be (i) cleaned with mild detergents only and (ii) used continuously within a temperature range of -20°F to +120°F (-29°C to +49°C).

UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL NEXEL BE LIABLE FOR ANY LOSS OF USE, INTERRUPTION OF BUSINESS OR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND (INCLUDING LOST PROFITS) REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF NEXEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THE TOTAL LIABILITY OF NEXEL HEREUNDER EXCEED THE GREATER OF \$50.00 OR THE AMOUNT YOU ACTUALLY PAID FOR THE PRODUCT GIVING RISE TO SUCH LIABILITY, REGARDLESS OF THE CAUSE OF ACTION, IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE. NOT ALL JURISDICTIONS ALLOW SUCH LIMITATIONS OF DAMAGES SO THE FOREGOING LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

3. PROCEDURE FOR WARRANTY SERVICE

Prior to returning any Products to Nexel for warranty service, you must first contact Nexel, by telephone at (800) 245-6882 (United States and Canada) or at 01-800-681-8145 (Mexico) to confirm that such Products are covered by this Limited Warranty. If such Products are so covered, you shall obtain from Nexel a return materials authorization ("RMA") number and shipping instructions prior to any shipment of such Products to Nexel, and you must include such RMA number with any corresponding Product shipment, along with a true and correct copy of the original receipt showing the date of Product purchase by you, and a detailed, written description of any associated Product problems.

Warranty Service in United States and Canada

Please note that you are responsible for all shipping charges incurred in returning an item for exchange or repair. Nexel shall pay for return shipping of repaired and/or replaced Products to addresses within the United States and Canada only, and return shipments to all other addresses outside of the United States or Canada is your responsibility. If Nexel determines that any Product is not covered by this Limited Warranty, you must pay all parts, labor charges and return shipping for such Product.

Warranty Service in Mexico

Nexel shall pay for shipping charges incurred in returning a Product for exchange or repair and return shipping of repaired and/or replaced Products to addresses within Mexico only, and return shipments to all other addresses outside of Mexico is your responsibility. If Nexel determines that any Product is not covered by this Limited Warranty, you must pay all parts, labor charges and shipping for such Product.

4. WARRANTY DISCLAIMER AND LIMITATIONS

EXCEPT AND TO THE EXTENT EXPRESSLY SET FORTH ABOVE THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NEXEL EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES NOT STATED HEREIN.

EXCEPT AND TO THE EXTENT EXPRESSLY SET FORTH ABOVE, THE PRODUCTS ARE PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, AND NEXEL MAKES NO ADDITIONAL WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, ARISING FROM COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE, OR STATUTORY AS TO THE PRODUCTS OR ANY MATTER WHATSOEVER. THIS IS A LIMITED WARRANTY AND IS THE ONLY WARRANTY MADE BY NEXEL. THE AGENTS, EMPLOYEES, DISTRIBUTORS, AND DEALERS OF NEXEL ARE NOT AUTHORIZED TO MAKE MODIFICATIONS TO THIS LIMITED WARRANTY, OR MAKE ADDITIONAL WARRANTIES BINDING ON NEXEL. ACCORDINGLY, ADDITIONAL STATEMENTS SUCH AS DEALER ADVERTISING OR PRESENTATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, DO NOT CONSTITUTE WARRANTIES BY NEXEL AND SHOULD NOT BE RELIED UPON. NEXEL DOES NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS WILL OPERATE WITHOUT FAILURE, OR THAT THE PRODUCTS WILL MEET YOUR NEEDS OR EXPECTATIONS. NOT ALL JURISDICTIONS ALLOW SUCH WARRANTY LIMITATIONS SO THE FOREGOING LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

5. CHOICE OF LAW AND JURISDICTION

For Purchases within the US

This Limited Warranty shall be subject solely to the laws of the State of New York as applied to contracts entered into in the State of New York between New York residents. Any dispute arising hereunder shall be subject to the sole jurisdiction of the State and Federal Courts located in Nassau County, New York. The parties hereby consent to the personal jurisdiction of such courts.

For Purchases within Mexico

This Limited Warranty shall be subject solely to the laws of Mexico. Any dispute arising hereunder shall be subject to the sole jurisdiction of Mexico City, Mexico. The parties hereby consent to the personal jurisdiction of such courts.

For Purchases within Canada

This Limited Warranty shall be subject solely to the laws of the Province of Ontario. Any dispute arising hereunder shall be subject to the sole jurisdiction of Ontario, Canada. The parties hereby consent to the personal jurisdiction of such courts.

NEXEL INDUSTRIES, INC. GARANTÍA LIMITADA

1. GARANTÍA LIMITADA

Nexel Industries, Inc. (bajo el nombre de Nexel) (en adelante "Nexel") por la presente garantiza al comprador originario y usuario final (en adelante "Usted" o "Su") que los productos fabricados por Nexel por Usted adquiridos y que acompañan la presente Garantía Limitada (en adelante, los "Productos") se considerarán libres de defectos, respecto de sus materiales y mano de obra, y conforme a un uso normal, durante 1 año a partir de la fecha de compra (en adelante, el "Plazo de Duración de la Garantía") y de conformidad con la documentación adjunta. Además, Nexel proporciona las siguientes garantías limitadas con respecto a Productos con los siguientes plazos de finalización:

PLAZO DE FINALIZACIÓN	Periodo de la garantía limitada
Nexelon	Garantía limitada de por vida (por todo el tiempo que Usted se encuentre en posesión del Producto) contra oxidación y corrosión en aplicaciones en seco o en mojado
Poly-Z-Brite	15 años contra oxidación y corrosión en aplicaciones en seco o en mojado
Green Epoxy	15 años contra oxidación y corrosión en aplicaciones en seco o en mojado
Black Epoxy	7 años contra oxidación y corrosión en aplicaciones en seco o en mojado
EP Series	7 años contra oxidación y corrosión en aplicaciones en seco o en mojado
Chrome	1 año en uso y aplicación en almacenamiento en seco

Nexel se compromete a reparar o reponer todo Producto calificado como defectuoso y que hubiere sido devuelto a Nexel, los riesgos y gastos quedando a Su cargo. Un Producto puede ser reemplazado por uno actual o uno anterior revisado. En los casos en que Nexel establezca, a su solo juicio, la inviabilidad de la reparación o reposición de dicho Producto, Nexel retendrá el Producto inconforme y le reembolsará a Usted el monto abonado por dicho Producto. De ser aplicable, los Productos devueltos quedarán sujetos al tiempo restante del "Plazo de Duración de la Garantía". LA CLÁUSULA MENCIONADA ANTERIORMENTE DESCRIBE LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE NEXEL Y SU EXCLUSIVA SUBSANACIÓN POR CUALQUIER TIPO DE INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA. EN CASO DE PRESTAR SU CONSENTIMIENTO RESPECTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA, USTED DEBERÁ DEVOLVER LOS PRODUCTOS SIN HABERLOS UTILIZADO Y EN SU EMBALAJE ORIGINAL DENTRO DE (3) DÍAS. DE ESA MANERA, RECIBIRÁ EL REEMBOLSO DEL DINERO DE SU COMPRA.

2. EXCEPCIONES A LA PRESENTE GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La presente Garantía Limitada no cubre los siguientes supuestos: (I) defectos o daños que surjan de actos de fuerza mayor, accidentes, usos incorrectos o extremos, sobrecarga, negligencia, alteraciones, modificación, servicio de mantenimiento o reparación por terceros independientes de Nexel o de sus proveedores de servicios de mantenimiento externos, entre los que se incluyen los ocasionados por Usted, sin carácter limitativo; (II) defectos o daños que surjan por exceder la capacidad de carga recomendada; (III) defectos o daños que surjan por no distribuir las capacidades de carga de manera uniforme; (IV) defectos o daños ocasionados por la utilización de materiales abrasivos, cepillos o escarabadores duros para limpiar el Producto; (V) defectos o daños ocasionados por limpiar los Productos con detergentes fuertes; (VI) daño físico que rompa el revestimiento; (VII) defectos o daños ocasionados por una exposición continua a vapores y sustancias corrosivas; (VIII) defectos o daños ocasionados por la utilización de los Productos fuera del rango de temperatura recomendada; montaje o instalación, desinstalación, funcionamiento o mantenimiento incorrectos; conexiones inadecuadas con perfiles u otras causas que no surjan de defectos en los materiales o en la mano de obra de los Productos; (IX) todo Producto al que se le haya quitado, modificado o estropeado el sticker de la garantía; (X) deterioro por su uso normal; (XI) daño o pérdida de los Productos reparados o reemplazados durante el envío por Nexel, salvo cuando dicho daño o pérdida hayan sido ocasionados por el mal o inadecuado embalaje por parte de Nexel; o (XII) los Productos comprados fuera de Estados Unidos, Canadá o México.

A los fines de quedar cubiertos por la presente Garantía Limitada, los Productos deben ser (I) limpiados con detergentes suaves solamente y (II) utilizados de manera continua dentro de un rango de temperatura de -20 °F hasta +120 °F (-29 °C hasta +49 °C). NEXEL NO SERÁ RESPONSABLE POR PERDIDA DE USO, INTERRUPTIÓN DEL NEGOCIO O CUALQUIER TIPO DE DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO O DIRECTO EN LOS QUE SE INCLUYEN LAS GANANCIAS PERDIDAS, INDIRECTAMENTE DEL TIPO DE ACCIÓN LEGAL, YA SEA EMANADOS DEL CONTRATO, DE UN ACTO LÍCITO (INCLUIDA LA CULPA), RESPONSABILIDAD OBJETIVA SOBRE EL PRODUCTO U OTROS. LO ANTEDICHO SE APLICARÁ AÚN EN LOS CASOS EN QUE NEXEL HAYA SIDO ADVERTIDA SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. EN NINGUN CASO, EN VIRTUD DE LA PRESENTE GARANTÍA, EL MONTO INDEMNIZATORIO POR RESPONSABILIDAD DE NEXEL PODRÁ EXCEDER LOS \$50 EE.UU. DÓLARES. (X) LA SUMA QUE USTED HAYA PAGADO POR EL PRODUCTO, OBJETO DE DICHA RESPONSABILIDAD, INDIRECTAMENTE DE LA CAUSAL DE LA ACCIÓN LEGAL, POR EL CONTRATO, ACTO LÍCITO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA U OTRAS. DADO QUE NO EN TODAS LAS JURISDICIONES RIGEN DICHAS LIMITACIONES EN LAS INDEMNIZACIONES, LAS LIMITACIONES DE LA CLÁUSULA PUEDEN NO SER DE APLICACIÓN EN SU CASO.

3. PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTÍA

Antes de devolver un Producto a Nexel para obtener el servicio de mantenimiento por garantía, Usted debe contactar a Nexel, por teléfono al (800) 245-6882 (EE. UU. y Canadá) o al 01-800-681-8145 (México) a los fines de corroborar que dicho Producto esté contemplado en la presente Garantía Limitada. Si dichos Productos estuvieran cubiertos por la Garantía, Usted recibirá un número de autorización de devolución de materiales de Nexel (en adelante, "ADM") y las instrucciones de envío previo al envío del Producto mencionado a Nexel. Usted deberá incluir su número de ADM con el envío del Producto correspondiente, junto con una copia fiel del recibo original con la fecha de compra del Producto en su nombre y una descripción por escrito de los problemas asociados con el Producto.

Servicio de mantenimiento por garantía en Estados Unidos y Canadá

Por favor tenga en cuenta que usted será responsable de todos los gastos de envío resultantes de la devolución de un artículo para su reposición o reparación. Nexel deberá abonar el envío del reembolso de los Productos reparados o reemplazados a direcciones dentro de Estados Unidos y Canadá solamente. Los gastos de envío a todas las demás direcciones fuera de Estados Unidos y Canadá quedan bajo su responsabilidad. En el caso de que Nexel estableciera que un Producto no se encuentra contemplado en la presente Garantía Limitada, Usted deberá pagar todos los repuestos, mano de obra y gastos de envío por devolución de dicho Producto.

Servicio de Mantenimiento por Garantía en México

Nexel deberá abonar el envío del reembolso del Producto reparado o reemplazado a direcciones dentro de México, solamente. Los gastos de envío a todas las demás direcciones fuera de México quedan bajo su responsabilidad. Si Nexel determinara que un Producto no se encuentra contemplado por la presente Garantía Limitada, Usted deberá abonar todos los repuestos, la mano de obra y el envío de dicho Producto.

4. LIMITACIONES Y RECHAZO DE GARANTÍA

Salvo en la medida expresamente establecida ANTERIORMENTE, NO EXISTEN DENTRO DE LA PRESENTE GARANTÍA, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE APTITUD PARA LA VENTA O ADECUACIÓN A FINES ESPECÍFICOS. NEXEL RECHAZA CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA NO INCLUIDA EN LA PRESENTE.

Salvo en la medida expresamente establecida ANTERIORMENTE, LOS PRODUCTOS SON ENTREGADOS EN EL "ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN". NEXEL NO PRESTARÁ GARANTÍAS ADICIONALES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, QUE SURGIERAN DE LA NEGOCIACIÓN O POR EL USO DEL COMERCIO, O QUE SEAN ESTABLECIDAS POR LEY, EN LO QUE RESPECTA A LOS PRODUCTOS O A CUALQUIER OTRO TEMA. LA PRESENTE CONSTITUYE UNA GARANTÍA LIMITADA. LA ÚNICA GARANTÍA PRESTADA POR NEXEL. LOS MANDATARIOS, EMPLEADOS, DISTRIBUIDORES Y COMERCIANTES DE NEXEL NO PODRÁN REALIZAR MODIFICACIONES A LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NI PRESTAR GARANTÍAS ADICIONALES QUE VINCIEN LEGALMENTE A NEXEL. EN CONSECUENCIA, TODA DECLARACIÓN ADICIONAL, TALES COMO PUBLICIDADES O PRESENTACIONES DEL COMERCIANTE, YA SEAN ORALES O ESCRITAS, NO CONSTITUIRÁN GARANTÍAS PRESTADAS POR NEXEL Y NO DEBERÍAN SER TENIDAS EN CUENTA. NEXEL NO GARANTIZA QUE LOS PRODUCTOS FUNCIONEN SIN FALLAS O QUE SATISFAGAN SUS NECESIDADES O EXPECTATIVAS. DADO QUE NO EN TODAS LAS JURISDICIONES RIGEN DICHAS LIMITACIONES EN LAS INDEMNIZACIONES, LAS LIMITACIONES DE LA CLÁUSULA PUEDEN NO SER DE APLICACIÓN EN SU CASO.

5. ELECCIÓN DEL SISTEMA LEGAL Y JURISDICCIÓN

Para Compras realizadas dentro de EE. UU.

La presente Garantía Limitada estará sujeta únicamente a las leyes del Estado de Nueva York, según se aplica a los contratos celebrados en el Estado de Nueva York entre residentes de dicho Estado. Toda controversia que surja en virtud de la presente Garantía quedará sujeta a la sola jurisdicción de los Tribunales Estatales y Federales ubicados en el Condado de Nassau, Nueva York. Por medio de la presente Garantía, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción personal de dichos tribunales.

Para Compras realizadas en México

La presente Garantía Limitada quedará sujeta únicamente a las leyes de México. Toda controversia que surja en virtud de la presente Garantía quedará sujeta a la sola jurisdicción de la Ciudad de México, México. Por medio de la presente Garantía, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción personal de dichos tribunales.

Para Compras en Canadá

La presente Garantía Limitada quedará sujeta únicamente a las leyes de la Provincia de Ontario. Toda controversia que surja en virtud de la presente Garantía quedará sujeta a la sola jurisdicción de Ontario, Canadá. Por medio de la presente Garantía, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción personal de dichos tribunales.