



**VAN STORAGE SOLUTIONS**  
FOR THE WAY YOU WORK™

# INSTALLATION MANUAL

## Rapid Mount™ Cabinets

WWW.WEATHERGUARD.COM

**ATTENTION: PLEASE READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE ASSEMBLING, INSTALLING OR USING THIS PRODUCT.**

### **! PLAN YOUR VAN (TIPS FOR FASTER INSTALLATION)**

- Check the fit of floor mounted accessories and shelf units in the van before drilling holes in the floor or wall of the van.
- Use the placement guides in the catalog as a guide to ensure a good fit in your van.
- A minimum of two floor mounting bolts are needed to ensure proper lifetime function of your product.
- If stacking units, Model 8940 Accessory Mounting Strap Kit (not included) is required to secure the top unit to the side wall of the van.

#### **BOLT KIT**


DESCRIPTION	QTY.
Washer, 1/4" Flat	6
Bolt, 1/4-20 x 1-1/4" Hex Wsh. Hd.	4
Nut, 1/4-20 Nylon Insert Lock	4
Blind Fastener, 1/4-20	4
Blind Fastener Installation Tool	1
Bolt, 1/4-20 x 2-1/4", Black	1
Bolt, 1/4-20 x 3/4" Hex Washer Head	6
Washer, Lock 1/4" Ext. Tooth	4

#### **TOOLS REQUIRED**

- 7/16" Open or box wrench
- 7/16" Socket and driver
- 9/16" Open or box wrench
- Drill with 5/16" drill bit
- Utility knife or 1-1/4" dia hole saw

#### **! CAUTION**

Be safe - always wear protective eyewear to keep debris out of your eyes when installing WEATHER GUARD® Van Products.





**VAN STORAGE SOLUTIONS**


FOR THE WAY YOU WORK™

# INSTALLATION MANUAL

## Floor Mounted Cabinets


WWW.WEATHERGUARD.COM

**ATTENTION: PLEASE READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE ASSEMBLING, INSTALLING OR USING THIS PRODUCT.**



### INSTALLING BLIND FASTENERS

Place a drop of oil on the black oxide bolt before assembling as shown on right. Place the Blind Fastener in the hole and use a 7/16 wrench to tighten black hex bolt until the Blind Fastener is fully seated. When setting black hex bolt, it will start out hard. As the Blind Fastener "bulbs" out it will get easier, until it bottoms out or sets. Make sure the Blind Fastener and Installation Tool do not turn during installation.



### ! WARNING

Prior to drilling, check under vehicle for fuel tanks, fuel lines, brake lines, electric wires, etc. to avoid cutting or puncturing them. Do not use Blind Fasteners in these areas.

## INSTALLATION STEPS

**CABINET NOTE:** Doors may be reversed so the door hinges from the right. Depress the spring-loaded hinge pin at the top left corner to remove the door. Move the plastic bushings from the cabinet left side and insert them in the holes on the right side. Depress the spring loaded hinge pin and insert the door in the cabinet.

**DRAWER NOTE:** 24" tall drawer units are intended to mount to the floor. release the bottom drawer by pressing the plastic tabs on the drawer slides. They can also be mounted to shelves using mounting bracket set 9996-3-01. Check weight distribution before installing on shelf.

**STEP 1:** Place the Cabinet in position and mark through the holes in the floor of the cabinet.

**STEP 2:** remove the cabinet and drill the locations with a 5/16" drill bit. replace the cabinet.

**STEP 3:** Install four blind fasteners. refer to the Instructions for Installing Blind Fasteners section.

**STEP 4:** Fasten unit using hardware provided.

**STEP 5:** Install shelves if included.

**STEP 6:** If stacking units, use 1/4-20 x 1/2" bolts (provided) in place of the 1/4-20 x 1-1/4" bolts. Model 8940 Accessory Mounting Strap Kit is required if stacking units.

NOTE: When stacking units, mount heavier units on the bottom, not on the top. Check the position of the cabinets in the application before drilling holes or mounting cabinets to each other. Use Accessory Mounting Strap kit 8940 to mount upper cabinets to the vehicle side walls.

**! DANGER**

Danger of explosion. Do not use this product for storing or transporting flammables, explosives, hazardous materials, or hazardous waste, such as containers of gasoline, solvents, gun powder, dynamite, propane tanks, acetylene tanks and cutting torches. Failure to heed this warning will result in death or serious injury.

**! WARNING**

This product is only intended and safe for use in storing and transporting small tools, equipment and other similar materials. These instructions are to be followed using the parts and fasteners supplied for proper installation. Any modifications or improper installation of this product will create a hazardous condition that could result in death, serious personal injury and/or property damage.

All floor mounting bolts near the fuel tank area should be installed from the underside of the vehicle, to guard against the fuel tank being punctured in the event of a collision. This would mean not using Blind Fasteners in this area. Holes in this area should be 5/16". Ensure ample space in roof ribs and sidewall ribs for mounting screws so as not to puncture exterior roof or wall.

Do not install this product where it could interfere with deployment of air bags. Failure to comply could result in death or serious body injury.

**! CAUTION**

Prior to drilling, so as not to cut electric wires, fuel lines, brake lines, etc., check behind and underneath drilling and mounting locations. To keep debris out of your eyes when checking the underside of the vehicle, or when drilling, always wear protective eye wear. Failure to heed this warning will result in death or serious injury.

**- NOTICE -**

Any modification or unintended use of this product shall immediately void all manufacturers warranties. Manufacturer disclaims all liability for injuries to persons or property resulting from any modification to, or unintended use of this product.

**SPRINT ASSOCIATION OF VEHICLES OWNERS' SAFETY AND SECURITY**

OWNERS' SAFETY AND SECURITY  
FOR SPRINT ASSOCIATION OF VEHICLES

S) ASSOCIATION OF VEHICLES OWNERS' SAFETY AND SECURITY... (Detailed notice text in German)

Y) ASSOCIATION OF VEHICLES OWNERS' SAFETY AND SECURITY... (Detailed notice text in German)

Y) ASSOCIATION OF VEHICLES OWNERS' SAFETY AND SECURITY... (Detailed notice text in German)

Y) ASSOCIATION OF VEHICLES OWNERS' SAFETY AND SECURITY... (Detailed notice text in German)

- Owners' Safety and Security... (List of safety and security measures in German)

SPRINT ASSOCIATION OF VEHICLES OWNERS' SAFETY AND SECURITY... (Detailed notice text in German)

**Notification Procedures**

NOTIFICATION PROCEDURES... (Detailed text regarding notification procedures in German)

S) ASSOCIATION OF VEHICLES OWNERS' SAFETY AND SECURITY... (Notice text in German)



If you have any questions, please call toll free at 1-800-456-7865. ©2013 Knaack LLC





**VAN STORAGE SOLUTIONS**  
FOR THE WAY YOU WORK™

# MANUAL DE INSTALACIÓN

## Gabinetes Rapid Mount™

WWW.WEATHERGUARD.COM

**ATENCIÓN: LEA Y ENTIENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE ARMAR, INSTALAR O UTILIZAR ESTE PRODUCTO.**

### ! PLANEE SU VAN (CONSEJOS PARA REALIZAR UNA INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA)

- Verifique el ajuste de los accesorios montados en el piso y de las unidades de estantes en la van antes de realizar orificios en el piso o la pared de la van.
- Utilice las guías de colocación en el catálogo como guía para garantizar que encajen bien en su van.
- Se necesitan como mínimo dos pernos de montaje en el piso para garantizar el funcionamiento adecuado de su producto durante su vida útil.
- Si apila las unidades, se requiere el juego de correas de montaje accesorio modelo 8940 (no incluido) para sujetar la unidad superior a la pared lateral de la van.

#### JUEGO DE PERNOS


DESCRIPCIÓN	CANT.
Arandela plana de 1/4"	4
Perno con cabeza de arandela hexagonal de 1/4-20 x 1-1/4"	4
Tuerca de bloqueo con inserción de nylon de 1/4-20	4
Remache sujetadores ciegos de 1/4-20	4
Herramienta para instalar los sujetadores ciegos	1
Perno negro óxido de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 2-1/4"	1
Perno con cabeza de arandela hexagonal de 1/4-20 x 3/4"	6
Arandela de presión de 1/4" con dientes externos	4

#### HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Llave de boca abierta o cerrada de 7/16"
- Destornillador y dado de 7/16"
- Llave de boca abierta o cerrada de 9/16"
- Taladro con broca de 5/16"
- Cuchilla multiusos o serrucho para agujeros de 1-1/4" de diám.

#### ! PRECAUCIÓN

Tenga cuidado: use siempre gafas de protección para evitar el ingreso de objetos extraños en los ojos cuando instale productos WEATHER GUARD® para vans.








**VAN STORAGE SOLUTIONS**  
FOR THE WAY YOU WORK™

# MANUAL DE INSTALACIÓN

## Gabinets montados en el piso


WWW.WEATHERGUARD.COM

**ATENCIÓN: LEA Y ENTIENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE ARMAR, INSTALAR O UTILIZAR ESTE PRODUCTO.**



### INSTALACIÓN DE LOS SUJETADORES CIEGOS

Aplique una gota de aceite sobre el perno negro óxido antes de armar, como se muestra a la derecha. Coloque el sujetador ciego en el orificio y utilice una llave de 7/16 para ajustar el perno hexagonal negro hasta que el sujetador ciego esté totalmente asentado. Será difícil comenzar a girar el perno hexagonal negro al colocarlo. A medida que el sujetador ciego "sobresalga", será más fácil, hasta que llegue al fondo o se fije. Asegúrese de que el sujetador ciego y la herramienta de instalación no giren durante la instalación.



### ! ADVERTENCIA

Antes de utilizar el taladro, verifique los tanques y las tuberías de combustible, las líneas de frenos, los cables eléctricos, etc. para no cortarlos o perforarlos. No utilice sujetadores ciegos en estas áreas.

## PASOS DE INSTALACIÓN

**NOTA SOBRE EL GABINETE:** las puertas pueden invertirse para que la puerta gire desde la derecha. Presione el pasador de la bisagra accionada por resorte en la esquina superior izquierda para quitar la puerta. Saque los bujes plásticos del lateral izquierdo del gabinete e insértelos en los orificios que se encuentran en el lateral derecho. Presione el pasador de la bisagra accionada por resorte e inserte la puerta en el gabinete.

**NOTA SOBRE EL CAJÓN:** los cajones de 24" de alto están diseñados para montarlos en el piso. Para liberar el cajón inferior, presione las pestañas de plástico en las correderas del cajón. También pueden montarse sobre estantes con el juego de soportes de montaje 9996-3-01.

**PASO 1:** coloque el gabinete en posición y marque los orificios en el piso del gabinete.

**PASO 2:** retire el gabinete y taladre las ubicaciones con una broca de 5/16". Vuelva a colocar el gabinete.

**PASO 3:** instale cuatro sujetadores ciegos. Consulte las instrucciones de la sección Instalación de los sujetadores ciegos.

**PASO 4:** ajuste la unidad con los herrajes proporcionados.

**PASO 5:** instale los estantes, si estuvieran incluidos.

**NOTA:** si va a apilar las unidades, utilice pernos de 1/4-20 x 1/2" (suministrados) en lugar de pernos de 1/4-20 x 1-1/4". En caso de que se apilen las unidades, se requiere el juego de correas de montaje accesorio modelo 8940.

**! PELIGRO**

Peligro de explosión. No utilice este producto para almacenar ni transportar productos inflamables, explosivos, materiales peligrosos ni residuos peligrosos, como recipientes de gasolina, solventes, pólvora, dinamita, tanques de propano, tanques de acetileno y sopletes. No seguir esta advertencia podría provocar la muerte o lesiones graves.

**! ADVERTENCIA**

Este producto está diseñado y es seguro para usarse únicamente en el almacenamiento y transporte de herramientas pequeñas, equipo y otros materiales semejantes. Se deben seguir estas instrucciones utilizando las piezas y sujetadores suministrados para realizar una instalación adecuada. Toda modificación hecha a este producto o la instalación inadecuada de este podría ocasionar una condición peligrosa que podría provocar la muerte, lesiones personales graves o daños a la propiedad.

Todos los pernos de montaje para piso cerca del área del tanque de combustible deben instalarse desde la parte inferior del vehículo para proteger el tanque de combustible contra perforaciones, en caso de una colisión. Esto significaría que no use sujetadores ciegos en esta zona. Los orificios en esta zona deben ser de 5/16 pulg. Asegúrese de dejar suficiente espacio para los tornillos de montaje en los rebordes del techo o de la pared lateral, para no perforar el techo exterior ni la pared.

No instale este producto donde pudiera interferir con el despliegue de las bolsas de aire. No seguir estas advertencias podría provocar la muerte o lesiones graves.

**– AVISO –**

Cualquier modificación o uso indebido de este producto anulará inmediatamente toda garantía del fabricante. El fabricante se exime de toda responsabilidad por lesiones a personas o daños a la propiedad que resulten de la modificación o el uso indebido de este producto.

**GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA DE KNAACK LLC PARA PRODUCTOS WEATHER GUARD®**

Productos WEATHER GUARD® — Garantía limitada de por vida  
(Comprados a partir del 1/1/2009)

Knaack LLC (el "Fabricante") garantiza únicamente al comprador original que los productos WEATHER GUARD® para vans y camionetas (el "producto WEATHER GUARD®") estarán libres de defectos en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra y continuarán así durante la vida útil esperada del producto WEATHER GUARD®. En el momento de hacer una reclamación de garantía se deberá presentar al Fabricante una copia del recibo de venta original. Esta garantía termina si el comprador original transfiere el producto WEATHER GUARD® a cualquier otra persona.

Lo que se cubre

Todos los productos WEATHER GUARD® identificados anteriormente que se compren a partir del 1 de enero de 2009.

Qué haremos para corregir los problemas

Sujeto a las limitaciones y exclusiones descritas en esta garantía limitada, el Fabricante reparará los defectos en materiales o mano de obra al suministrar una de las siguientes reparaciones, a su opción y sin cargo para el comprador original de piezas o mano de obra: (a) reparar la parte defectuosa del producto WEATHER GUARD® o (b) reemplazar por completo el producto WEATHER GUARD®. Además, el fabricante puede elegir, a su opción, no reparar ni reemplazar el producto WEATHER GUARD®, sino más bien otorgar al comprador original un reembolso equivalente al precio de compra pagado por el producto WEATHER GUARD® o un crédito para que se use para la compra de un producto WEATHER GUARD® nuevo. What is Not Covered

This limited warranty expressly excludes:

- Defectos ocasionados por el uso y desgaste normales, corrosión cosmética, rayones, accidentes, operación ilegal del vehículo o modificación al producto, o cualquier tipo o reparación de un producto WEATHER GUARD® que no sea lo autorizado o suministrado por el Fabricante.
- Defectos que sean consecuencia de condiciones más allá del control del Fabricante que incluyen, entre otras, mal uso, sobrecarga o no ensamblar, montar o usar el producto WEATHER GUARD® de acuerdo con las instrucciones o directrices por escrito del Fabricante incluidas con el producto WEATHER GUARD® o que estén disponibles para el comprador original.
- Daños al contenido de la caja o el vehículo.
- HASTA EL GRADO PERMITIDO POR LA LEY, EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRECTO O SECUNDARIO, QUE INCLUYE CUALQUIER PÉRDIDA ECONÓMICA, YA SEA QUE RESULTE POR LA FALTA DE DESEMPEÑO, USO, MAL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO WEATHER GUARD® O LA NEGLIGENCIA DEL FABRICANT

No se aplica ninguna otra garantía expresa

Esta garantía limitada de por vida es la única y exclusiva garantía para los productos WEATHER GUARD®. Ningún empleado, agente, distribuidor ni otra persona está autorizada para alterar esta garantía o para otorgar ninguna otra garantía en nombre de Knaack LLC.

**Procedimientos de notificación**

Si el producto WEATHER GUARD® no cumple con los términos de esta garantía limitada, el propietario original deberá notificar por escrito oportunamente al Fabricante en cuanto se descubra el incumplimiento. Para poder recibir las reparaciones según esta garantía limitada, la reclamación de garantía deberá describir la naturaleza del incumplimiento y la reclamación deberá ir acompañada por una copia del recibo de venta original, factura, cuenta u otro comprobante de compra. Las reparaciones o modificaciones que se hagan al producto WEATHER GUARD® por otros que no sean el Fabricante o el agente autorizado anularán esta garantía limitada. La cobertura al amparo de esta garantía limitada se condiciona en todo momento al cumplimiento del propietario con estos procedimientos requeridos de notificación y reparación. Las reclamaciones de garantía deberán incluir información de contacto recíproca y se pueden hacer mediante correo certificado a:

Knaack LLC

Atención: Las reclamaciones de garantía

420 E. Terra Cotta Avenue Crystal Lake, IL 60014

Si tiene alguna consulta, llame al número gratuito 1-800-456-7865.

©2013 Knaack LLC





**VAN STORAGE SOLUTIONS**

FOR THE WAY YOU WORK™

# MANUEL D'INSTALLATION

## Armoires Rapid Mount™

WWW.WEATHERGUARD.COM

**ATTENTION : LIRE ET S'ASSURER DE COMPRENDRE L'ENSEMBLE DES DIRECTIVES ET DES AVERTISSEMENTS AVANT D'ASSEMBLER, D'INSTALLER OU D'UTILISER CE PRODUIT.**

### ! PLANIFICATION (CONSEILS D'INSTALLATION RAPIDE)

- Vérifiez la disposition et l'ajustement des accessoires et étagères à fixer sur le plancher de votre fourgonnette avant de percer des trous.
- Utilisez les guides d'aménagement dans le catalogue pour réaliser une bonne disposition.
- Au moins deux boulons de fixation dans le plancher sont nécessaires pour que votre produit soit utile à vie.
- Si vous superposez des unités, l'ensemble de brides de montage d'accessoires Modèle 8940 (non inclus) est nécessaire pour fixer l'unité supérieure aux murs latéraux de la fourgonnette.

#### ENSEMBLE DE BOULONS


DESCRIPTION	QTÉ
rondelles plates de 1/4 po	6
Boulon à tête hexagonale 1/4-20 x 1-1/4 po	4
Écrou autobloquant en nylon 1/4-20	4
Écrou-rivet 1/4-20	4
Outil de pose de fixations aveugles	1
Boulon à tête hexagonale 1/4-20 x 2-1/4 po, en oxyde noir	1
Boulon à épaulement à tête hexagonale, 1/4-20 x 3/4 po	6
rondelle de sûreté à dents extérieures 1/4 po	4

#### OUTILS REQUIS

- Clé ouverte ou fermée de 7/16 po
- Clé à douille de 7/16 po
- Clé ouverte ou fermée de 9/16 po
- Perceuse avec mèche de 5/16 po
- Couteau utilitaire ou scie emporte-pièce de 1-1/4 po

#### ! MISE EN GARDE

Soyez prudent – portez toujours des lunettes protectrices pour protéger vos yeux des débris lors de l'installation des produits pour fourgonnettes WEATHER GUARD®.





**VAN STORAGE SOLUTIONS**


FOR THE WAY YOU WORK™

# MANUEL D'INSTALLATION

## Armoires montées sur le plancher


WWW.WEATHERGUARD.COM

**ATTENTION : LIRE ET S'ASSURER DE COMPRENDRE L'ENSEMBLE DES DIRECTIVES ET DES AVERTISSEMENTS AVANT D'ASSEMBLER, D'INSTALLER OU D'UTILISER CE PRODUIT.**



### INSTALLATION DES FIXATIONS AVEUGLES

Mettez une goutte d'huile sur le boulon d'oxyde noir pour le lubrifier avant l'assemblage, tel qu'illustré à droite. Placez la fixation aveugle dans le trou et utilisez une clé de 7/16 po pour serrer le boulon hexagonal noir jusqu'à ce que la fixation aveugle soit complètement appuyée. Au début, le boulon hexagonal noir est difficile à tourner. À mesure que la fixation aveugle prend de l'expansion, le boulon est plus facile à visser jusqu'à ce que la fixation bloque en place. Assurez-vous que la fixation aveugle et l'outil de pose ne tournent pas durant l'installation.



### ⚠ AVERTISSEMENT

Avant de percer, vérifiez sous le véhicule la position du réservoir et des conduites de carburant, conduites de frein, fils électriques, etc. afin d'éviter de les perforer ou couper. N'utilisez pas de fixations aveugles à ces endroits.

### ÉTAPES D'INSTALLATION

**REMARQUE AU SUJET DES ARMOIRES :** La porte peut être inversée afin que les charnières soient à droite. Enfoncez l'axe à ressort de la charnière dans le coin supérieur gauche pour enlever la porte. Enlevez les bagues en plastique du côté gauche de l'armoire et insérez-les dans les trous du côté droit. Enfoncez l'axe à ressort de la charnière et insérez la porte dans l'armoire.

**REMARQUE AU SUJET DES TIROIRS :** Les unités de tiroirs de 24 po de hauteur sont conçues pour être fixées au plancher. Libérez le tiroir du bas en appuyant sur les languettes en plastique situées sur les côtés. Ces unités peuvent aussi être fixées à des tablettes à l'aide de l'ensemble de montage 9996-3-01.

**ÉTAPE 1 :** Placez l'armoire et tracez la position des trous du fond de l'armoire à percer dans le plancher.

**ÉTAPE 2 :** Enlevez l'armoire et percez aux endroits marqués à l'aide d'une mèche de 5/16 po. eplacez l'armoire.

**ÉTAPE 3 :** Posez quatre fixations aveugles. Consultez les directives d'installation des fixations aveugles.

**ÉTAPE 4 :** Fixez l'unité avec les pièces de quincaillerie fournies.

**ÉTAPE 5 :** Installez les tablettes, s'il y a lieu.

**REMARQUE :** Si vous superposez des unités, utilisez des boulons de 1/4-20 x 1/2 po (inclus) au lieu des boulons de 1/4-20 x 1-1/4 po. L'ensemble de brides de montage d'accessoires Modèle 8940 est nécessaire pour superposer des unités.

**! DANGER**

Danger d'explosion. Ne pas utiliser ce produit pour ranger ou transporter des substances inflammables, des explosifs, des matières dangereuses, des déchets dangereux, des bidons d'essence, des solvants, de la poudre à canon, de la dynamite, des bouteilles de propane, des bouteilles d'acétylène et des chalumeaux. Le non-respect de ces instructions et avertissements entraînera des blessures graves ou mortelles.

**! AVERTISSEMENT**

Ce produit est uniquement conçu pour ranger et transporter de petits outils, de l'équipement et autre matériel du même type, et n'est sécuritaire qu'à cette fin. Ces instructions doivent être suivies en utilisant les pièces et les fixations fournies pour une installation appropriée. Toute modification ou installation inappropriée de ce produit créera une situation dangereuse susceptible de causer des dommages matériels, des blessures corporelles graves et/ou la mort.

Tous les boulons de fixation au plancher à proximité du réservoir de carburant doivent être posés par le dessous du véhicule pour éviter que le réservoir ne soit perforé lors d'une collision. Ceci signifie que les fixations aveugles ne doivent pas être utilisées dans cette zone. Les orifices doivent être de 5/16 po dans cette zone. S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace dans les nervures de toit et les nervures de paroi latérale pour monter les vis de manière à ne pas perforer le mur ou le toit extérieur.

Ne pas installer ce produit là où il pourrait gêner le déploiement des coussins de sécurité gonflables. Le non-respect de ces instructions et avertissements peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

**– AVIS –**

Toute modification ou mauvaise utilisation de ce produit annule aussitôt l'ensemble des garanties du fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures personnelles ou de dommages matériels découlant d'une modification ou d'une mauvaise utilisation de ce produit.

**GARANTIE LIMITÉE À VIE DE KNAACK LLC POUR LES PRODUITS WEATHER GUARD®**

Produits WEATHER GUARD® — Garantie à vie limitée  
(Acheté le 1er janvier 2009 ou après)

Knaack LLC (le « Fabricant ») garantit à l'acheteur d'origine uniquement que les produits Weather Guard pour fourgonnettes et camions (les « Produits Weather Guard ») seront exempts de vices de matériaux et de fabrication à compter de la date d'achat et pendant toute la durée de vie anticipée du produit Weather Guard. Une copie du reçu de vente d'origine doit être fournie au Fabricant au moment où est faite la réclamation au titre de la garantie. La présente garantie sera annulée si l'acheteur d'origine cède le produit WEATHER GUARD® à une autre personne.

**Ce qui est couvert**

Tous les produits WEATHER GUARD® identifiés ci-dessus qui ont été achetés le 1er janvier 2009 ou après.

**Ce que nous ferons pour corriger le problème.**

Sous réserve des limites et exclusions décrites dans la présente garantie limitée, le Fabricant prendra des mesures correctives en cas de vices de matériaux ou de fabrication en fournissant l'une des solutions suivantes, à sa seule discrétion et sans facturer les coûts des pièces et de la main-d'oeuvre à l'acheteur d'origine : a) réparation de la partie défectueuse du produit WEATHER GUARD® ou b) remplacement du produit WEATHER GUARD® dans son intégralité. En outre, le Fabricant peut décider, à sa seule discrétion, de ne pas réparer ou remplacer le produit WEATHER GUARD®, mais de rembourser à l'acheteur d'origine le prix du produit WEATHER GUARD®, ou de le créditer du montant du prix du produit WEATHER GUARD® en vue de l'achat d'un nouveau produit WEATHER GUARD®.

**Ce qui n'est pas couvert**

La présente garantie limitée exclut expressément :

- Les défauts causés par l'usure ordinaire, la rouille superficielle, les rayures, les accidents, l'utilisation illicite du véhicule, ou la modification du produit, ou tout type de réparation d'un produit WEATHER GUARD®, autre que ceux qui sont autorisés ou fournis par le Fabricant.
- Les défauts résultant de conditions hors du contrôle du Fabricant, y compris, sans s'y limiter, le mésusage, la surcharge ou le manquement à assembler, monter ou utiliser le produit WEATHER GUARD® conformément aux instructions ou directives écrites du Fabricant accompagnant le produit WEATHER GUARD® ou mises à la disposition de l'acheteur d'origine.
- Les dommages causés au contenu du coffre ou du véhicule.
- LES DANS LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, EN AUCUN CAS LE FABRICANT NE SERA TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, INDIRECTS, OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS LES PERTES FINANCIÈRES, QUE CEUX-CI RÉSULTENT DE LA NON-PERFORMANCE DU PRODUIT WEATHER GUARD, DE L'UTILISATION OU DU MÉSUSAGE DUDIT PRODUIT WEATHER GUARD® OU DE L'IMPOSSIBILITÉ DE L'UTILISER, OU DE LA NÉGLIGENCE DU FABRICANT.

Aucune autre garantie explicite ne s'applique

La garantie à vie limitée est la seule et unique garantie pour les produits WEATHER GUARD®. Aucun employé, agent, vendeur, ou autre personne n'est autorisé à modifier la présente garantie ou à créer une autre garantie au nom de Knaack LLC.

**Procédures de notification**

Si le produit WEATHER GUARD® n'est pas conforme aux modalités de la présente garantie limitée, le propriétaire d'origine devra en informer le Fabricant par écrit dans les plus brefs délais dès la découverte de la non-conformité. Afin de bénéficier des solutions prévues par la présente garantie limitée, la réclamation au titre de la garantie doit décrire la nature de la non-conformité et être accompagnée du reçu de vente d'origine, de la facture ou de toute autre preuve d'achat. Les réparations ou modifications faites sur le produit WEATHER GUARD® par toute personne autre que le Fabricant ou son agent autorisé annuleront la présente garantie limitée. La couverture aux termes de la présente garantie limitée dépend à tout moment de la conformité du propriétaire à ces procédures de notification et réparation. Les réclamations au titre de la garantie doivent inclure les coordonnées réciproques et être envoyées par courrier certifié à :

Knaack LLC  
À L'ATTENTION DE : Réclamations au titre de la garantie  
420 E. Terra Cotta Avenue Crystal Lake, IL 60014

Pour toute question, veuillez appeler le service à la clientèle au 1 800 456-7865.  
©2013 Knaack LLC

