



VAN STORAGE SOLUTIONS

FOR THE WAY YOU WORK™

INSTALLATION MANUAL

BULKHEAD FOR TRANSIT CONNECT

Model Number 96111-3-01 and 96511-3-01

WWW.WEATHERGUARD.COM

ATTENTION: PLEASE READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE ASSEMBLING, INSTALLING OR USING THIS PRODUCT.

! PLAN YOUR VAN (TIPS FOR FASTER INSTALLATION)

- Installing your WEATHER GUARD® Bulkhead for the Transit Connect bulkhead is very clear cut following these instructions.
- Before cutting or drilling in the floor, verify the location of you gas tank, fuel lines and electrical cables so you don't accidentally cut something important.
- Mount the upper corners of the bulkhead as close to the van inside walls as possible for a sturdy and quiet installation.

BOLT KIT

DESCRIPTION	QTY.
1/4-20 Blind Fasteners	6
1/4-20 x 3/4" Bolts	15
1/4-20 Nylon Lock Nuts	13
1/4-20 x 1-1/4" Hex Head Bolts	4
1/4" Flat Washers	18
Floor Mounting Spacers	4
Blind Fastener Installation Tool	1
1/4-20 x 2-1/4" Hex Head Black Bolt	1
Strap Mounting Angles	2
Mounting Straps	2

INSTALLATION TIME

Approximate installation time: 45 minutes per unit depending on van equipment installation experience.

TOOLS REQUIRED

- Center Punch
- Electric Drill
- Hammer
- Utility Knife
- Pencil or Marker
- 1/8", 3/8" Drill Bits
- 3/8" Ratchet Driver
- 7/16" Sockets
- 7/16" Wrench (2)
- 9/16" Open End Wrench




INSTALLATION INSTRUCTIONS

NOTE: BULKHEAD BASE will lean approximately 10° toward rear of van.

STEP 1: Attach top panel to base panel using 1/4-20 x 3/4" bolts, washer and lock nut, tighten at this time.

STEP 2: Place base with single flange against steel angle on floor of van. Bottom flange will face the seats. Center the base side to side on floor. Mark holes and remove base. Drill this hole with a 3/8" dia. bit and install a blind fastener. See Blind Fastener Installation instructions on page 3.

STEP 3: Loosen weather strip on "B" Pillar so plastic on "B" Pillar can be popped off towards the seats. At approximately 18-1/2" up from floor angle on "B" Pillar will be a hex-shaped hole. Plastic trim will need to be notched in this area so angle brace can bolt up to "B" Pillar. Notch size is approximately 2" tall x 2-1/8" deep. Loosely fasten the angle brace to the B pillar using 1/4-20 x 3/4" bolts, washer and lock nut.



For (96111-3-01)

STEP 4: Remove canoe clip in ceiling above center of sliding doors. Use aluminum spacer as template and cut out a 1" circle in headliner. Drill out a 3/8" hole and install blind fasteners. Install strap through large slotted end with 1/4-20 x 3/4" bolt, lock wash and flat washer. The spacer used as a template will be placed over blind fastener, then strap, then bolt. This will be tightened after bulkhead top is installed.

For (96111-3-01)


STEP 5: Attach strap mounting angles to bulkhead top. (Short side of angle to top.) 1/4-20 x 3/4" bolt and nut.

STEP 6: Place the base back in position and fasten it to the floor, using 1/4-20 x 1" bolts, 2 flat washers and nuts. Fasten the angle brace to the base with 1/4-20 x 3/4" bolts, 2 flat washers and nuts. All bolts can now be tightened.

STEP 7: Attach strap to strap mounting angles. Tighten all bolts and nuts.

**INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR
BLIND FASTENERS**

Place a drop of oil on the black oxide bolt before assembling as shown on right. Place the Blind Fastener in the hole and use a 7/16" wrench to tighten black hex bolt until the Blind Fastener is fully seated. When setting black hex bolt, it will start out hard. As the Blind Fastener "bulbs" out it will get easier, until it bottoms out or sets. Make sure the Blind Fastener and Installation Tool do not turn during installation.



! WARNING

This product can reduce the driver's ability to clearly see roadways, vehicular or pedestrian traffic and other objects through the rear and side windows of the vehicle, which can cause an accident. Extra precautions should be taken when driving a vehicle with this product. Make all adjustments necessary to ensure maximum visibility, including but not limited to, changing mirror and seating positions. State and local laws may prohibit obstruction of windows in a moving vehicle.

These instructions are to be followed using the parts and fasteners supplied for proper installation. Any modifications or improper installation of this product will create a hazardous condition that could result in death, serious personal injury and/or property damage.

! CAUTION

Prior to drilling, so as not to cut electric wires, fuel lines, brake lines, etc., check behind and underneath drilling and mounting locations. To keep debris out of your eyes when checking the underside of the vehicle, or when drilling, always wear protective eye wear. Failure to heed this warning will result in death or serious injury.

– NOTICE –

Any modification or unintended use of this product shall immediately void all manufacturers warranties. Manufacturer disclaims all liability for injuries to persons or property resulting from any modification to, or unintended use of this product.

KNAACK LLC LIMITED LIFETIME WARRANTY FOR WEATHER GUARD® PRODUCTS

WEATHER GUARD® Products — Limited Lifetime Warranty
(Purchased on or after 1/1/2009)

Knaack LLC (the "Manufacturer") warrants to the original purchaser only that WEATHER GUARD® Truck and Van Products (the "WEATHER GUARD® Product") will be free from defects in material and workmanship from the date of purchase and continuing for the expected lifetime of the WEATHER GUARD® Product. A copy of the original sales receipt must be supplied to the Manufacturer at the time a warranty claim is made. This warranty terminates if the original purchaser transfers the WEATHER GUARD® Product to any other person.

What is Covered

All WEATHER GUARD® Products identified above that are purchased on or after January 1, 2009.

What We Will Do to Correct Problems

Subject to the limitations and exclusions described in this limited warranty, the Manufacturer will remedy defects in materials or workmanship by providing one of the following remedies at its option and without charge to the original purchaser for parts or labor: (a) repairing the defective portion of the WEATHER GUARD® Product or (b) replacing the entire WEATHER GUARD® Product. In addition, the manufacturer may elect at its option, not to repair or replace the WEATHER GUARD® Product, but rather issue to the original purchaser a refund equal to the purchase price paid for the WEATHER GUARD® Product or a credit to be used toward the purchase of new WEATHER GUARD® Product.

What is Not Covered

This limited warranty expressly excludes:

- Defects caused by normal wear and tear, cosmetic rust, scratches, accidents, unlawful vehicle operation, or modification to the product, or any types or repair of a WEATHER GUARD® Product other than those authorized or provided by the Manufacturer.
- Defects resulting from conditions beyond the Manufacturer's control including, but not limited to misuse, overloading, or failure to assemble, mount or use the WEATHER GUARD® Product in accordance with the Manufacturer's written instructions or guidelines included with the WEATHER GUARD® Product or made available to the original purchaser.
- Damage to the contents of the box or vehicle.
- TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING ANY ECONOMIC LOSS, WHETHER RESULTING FROM NONPERFORMANCE, USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE WEATHER GUARD® PRODUCT OR THE MANUFACTURER'S NEGLIGENCE.

No Other Express Warranty Applies

This Limited Lifetime Warranty is the sole and exclusive warranty for WEATHER GUARD® products. No employee, agent, dealer, or other person is authorized to alter this warranty or make any other warranty on behalf of Knaack LLC.

Notification Procedures

If the WEATHER GUARD® Product does not conform with the terms of this limited warranty, the original owner must promptly notify the Manufacturer in writing upon discovery of the nonconformity. In order to receive the remedies under this limited warranty, the warranty claim must describe the nature of the nonconformity, and a copy of the original sales receipt, invoice, bill or other proof of purchase must accompany the claim. Repairs or modifications made to the WEATHER GUARD® Product by other than the Manufacturer or its authorized agent will nullify this limited warranty. Coverage under this limited warranty is conditioned at all times upon the owner's compliance with these required notification and repair procedures. Warranty claims must include reciprocal contact information and may be made via certified mail to:

Knaack LLC
ATTN: Warranty Claims
420 E. Terra Cotta Avenue CrystalLake, IL 60014

If you have any questions, please call toll free at 1-800-456-7865.
©2012 Knaack LLC





VAN STORAGE SOLUTIONS

FOR THE WAY YOU WORK™

MANUAL DE INSTALACIÓN

MAMPARA PARA TRANSIT CONNECT

Número de modelo 96111-3-01 y 96511-3-01

WWW.WEATHERGUARD.COM

ATENCIÓN: LEA Y ENTIENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE ARMAR, INSTALAR O UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

! PLANEE SU VAN (CONSEJOS PARA REALIZAR UNA INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA)

- La instalación de la mampara WEATHER GUARD® para la Transit Connect es muy clara si se siguen estas instrucciones.
- Antes de cortar o de taladrar en el piso, verifique la ubicación del tanque y las tuberías de combustible y de los cables eléctricos para no cortar accidentalmente alguna parte importante.
- Coloque las esquinas superiores de la mampara lo más cerca posible de las paredes internas de la van para que la instalación sea resistente y silenciosa.

JUEGO DE PERNOS

Producto	Cant.
Sujetadores ciegos de 1/4-20	6
Pernos de 1/4-20 x 3/4 pulg.	15
Tuercas de bloqueo de nylon de 1/4-20	13
Pernos de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 1-1/4 pulg.	4
Arandelas planas de 1/4 pulg.	18
Separadores para montaje en el piso	4
Herramienta para instalar los sujetadores ciegos	1
Pernos negros de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 2-1/4 pulg.	1
Ángulos de la correa de montaje	2
Correas de montaje	2

TIEMPO DE INSTALACIÓN

Tiempo aproximado para ensamblaje e instalación: 45 min., dependiendo de la experiencia en instalaciones de equipos para camionetas/vans.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Sacabocados
- Taladro eléctrico
- Martillo
- Cuchilla multiusos
- Lápiz o marcador
- Brocas para taladro de 1/8 y 3/8 pulg.
- Llave de trinquete de 3/8 pulg.
- Dados de 7/16 pulg.
- Llaves de 7/16 pulg. (2)
- Llave de tuercas de 9/16 pulg.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

NOTA: La BASE DE LA MAMPARA se inclinará aproximadamente 10° hacia la parte posterior de la van.

PASO 1: Fije el panel superior (de acero o de wiremesh) al panel base usando pernos de 1/4-20 x 3/4 pulg., arandelas y la tuerca, y apriete en este momento.

PASO 2: Coloque la base con una sola brida contra el ángulo de acero sobre el piso de la van. La brida inferior quedará de frente a los asientos. Centre el lado de la base con el lado en el piso. Marque los orificios y quite la base. Perfore este orificio con una broca de 3/8 pulg. e instale un sujetador ciego. Vea las instrucciones de instalación de sujetadores ciegos en la página 3.

PASO 3: Afloje el burlete en el poste "B", de tal manera que el plástico en el poste "B" se pueda desprender hacia los asientos. Aproximadamente a 18-1/2 pulg. del ángulo del piso en el poste "B" habrá un orificio de forma hexagonal. Será necesario marcar con una muesca la moldura de plástico en esta zona, para que el soporte de ángulo se pueda atornillar al poste "B". El tamaño de la muesca es aproximadamente 2 pulg. de alto x 2-1/8 pulg. de fondo. Sujete sin apretar el soporte del ángulo al poste B usando pernos de 1/4-20 x 3/4 pulg., la arandela de presión y la arandela plana.



Para (96111-3-01)

PASO 4: Quite el sujetador de canoa en el techo por arriba del centro de las puertas deslizantes. Utilice un separador de aluminio como plantilla y recorte un círculo de 1 pulg. en el cabezal. Perfore un orificio de 3/8 pulg. e instale sujetadores ciegos. Instale la correa a través del extremo ranurado grande con el perno de 1/4-20 x 3/4 pulg, la arandela de presión y la arandela plana. El separador utilizado como plantilla se colocará sobre un sujetador ciego, luego la correa y luego el perno. Se apretará después de instalar la parte superior de la mampara.

Para (96511-3-01)


PASO 5: Fije los ángulos de montaje de la correa a la parte superior de la mampara. (El lado corto del ángulo va arriba.) Perno de 1/4-20 x 3/4 pulg. y tuerca.

PASO 6: Vuelva a poner la base en su posición y sujétela al piso usando pernos de 1/4-20 x 1-1/4 pulg., arandelas planas y tuercas. Todos los pernos se pueden apretar ahora.

PASO 7: Fije la correa a los ángulos de montaje de la correa. Apriete todos los pernos y las tuercas.

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
PARA SUJETADORES CIEGOS**

Aplique una gota de aceite sobre el perno negro óxido antes de armar, como se muestra a la derecha. Coloque el sujetador ciego en el orificio y use una llave de 7/16 pulg. para apretar el perno hexagonal negro hasta que el sujetador ciego esté totalmente asentado. Será difícil comenzar a girar el perno hexagonal negro al colocarlo. A medida que el sujetador ciego "sobresalga", será más fácil, hasta que llegue al fondo o se fije. Asegúrese de que el sujetador ciego y la herramienta de instalación no giren durante la instalación.



ADVERTENCIA

El uso de este producto puede reducir la capacidad del conductor para ver con claridad la carretera, el tráfico de vehículos o peatones y otros objetos a través del cristal trasero o las ventanillas del vehículo, lo cual puede ocasionar un accidente. Se deberán tomar precauciones adicionales al conducir un vehículo equipado con este producto. Haga todos los ajustes necesarios para garantizar la visibilidad máxima, incluidos, entre otros, cambiar la posición de los espejos y los asientos. Las leyes estatales y locales podrían prohibir la obstrucción de los cristales de un vehículo en movimiento.

Se deben seguir estas instrucciones utilizando las piezas y sujetadores suministrados para realizar una instalación adecuada. Toda modificación hecha a este producto o instalación inadecuada del mismo podría ocasionar una condición peligrosa que puede provocar la muerte, lesiones personales graves o daños a la propiedad.

PRECAUCIÓN

Antes de usar el taladro, con el fin de no cortar cables eléctricos, tubería de combustible, líneas de frenos, etc., revise detrás o debajo de los sitios de perforación y montaje. Para evitar que entren a los ojos objetos extraños al revisar la parte inferior del vehículo o al perforar, utilice siempre gafas de protección. No seguir esta advertencia podría provocar la muerte o lesiones graves.

– AVISO –

Cualquier modificación o uso indebido de este producto anulará inmediatamente toda garantía del fabricante. El fabricante se exime de toda responsabilidad por lesiones a personas o daños materiales que resulten de la modificación o el uso indebido de este producto.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA DE KNAACK LLC PARA PRODUCTOS WEATHER GUARD®

Productos WEATHER GUARD® — Garantía limitada de por vida
(Comprados a partir del 1/1/2009)

Knaack LLC (el "Fabricante") garantiza únicamente al comprador original que los productos WEATHER GUARD® para vans y camionetas (el "producto WEATHER GUARD®") estarán libres de defectos en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra y continuarán así durante la vida útil esperada del producto WEATHER GUARD®. En el momento de hacer una reclamación de garantía se deberá presentar al Fabricante una copia del recibo de venta original. Esta garantía termina si el comprador original transfiere el producto WEATHER GUARD® a cualquier otra persona.

Lo que se cubre

Todos los productos WEATHER GUARD® identificados anteriormente que se compren a partir del 1 de enero de 2009.

Qué haremos para corregir los problemas

Sujeto a las limitaciones y exclusiones descritas en esta garantía limitada, el Fabricante reparará los defectos en materiales o mano de obra al suministrar una de las siguientes reparaciones, a su opción y sin cargo para el comprador original de piezas o mano de obra: (a) reparar la parte defectuosa del producto WEATHER GUARD® o (b) reemplazar por completo el producto WEATHER GUARD®. Además, el fabricante puede elegir, a su opción, no reparar ni reemplazar el producto WEATHER GUARD®, sino más bien otorgar al comprador original un reembolso equivalente al precio de compra pagado por el producto WEATHER GUARD® o un crédito para que se use para la compra de un producto WEATHER GUARD® nuevo. What is Not Covered

This limited warranty expressly excludes:

- Defectos ocasionados por el uso y desgaste normales, corrosión cosmética, rayones, accidentes, operación ilegal del vehículo o modificación al producto, o cualquier tipo o reparación de un producto WEATHER GUARD® que no sea lo autorizado o suministrado por el Fabricante.
- Defectos que sean consecuencia de condiciones más allá del control del Fabricante que incluyen, entre otras, mal uso, sobrecarga o no ensamblar, montar o usar el producto WEATHER GUARD® de acuerdo con las instrucciones o directrices por escrito del Fabricante incluidas con el producto WEATHER GUARD® o que estén disponibles para el comprador original.
- Daños al contenido de la caja o el vehículo.
- HASTA EL GRADO PERMITIDO POR LA LEY, EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRECTO O SECUNDARIO, QUE INCLUYE CUALQUIER PÉRDIDA ECONÓMICA, YA SEA QUE RESULTE POR LA FALTA DE DESEMPEÑO, USO, MAL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO WEATHER GUARD® O LA NEGLIGENCIA DEL FABRICANT

No se aplica ninguna otra garantía expresa

Esta garantía limitada de por vida es la única y exclusiva garantía para los productos WEATHER GUARD®. Ningún empleado, agente, distribuidor ni otra persona está autorizada para alterar esta garantía o para otorgar ninguna otra garantía en nombre de Knaack LLC.

Procedimientos de notificación

Si el producto WEATHER GUARD® no cumple con los términos de esta garantía limitada, el propietario original deberá notificar por escrito oportunamente al Fabricante en cuanto se descubra el incumplimiento. Para poder recibir las reparaciones según esta garantía limitada, la reclamación de garantía deberá describir la naturaleza del incumplimiento y la reclamación deberá ir acompañada por una copia del recibo de venta original, factura, cuenta u otro comprobante de compra. Las reparaciones o modificaciones que se hagan al producto WEATHER GUARD® por otros que no sean el Fabricante o el agente autorizado anularán esta garantía limitada. La cobertura al amparo de esta garantía limitada se condiciona en todo momento al cumplimiento del propietario con estos procedimientos requeridos de notificación y reparación. Las reclamaciones de garantía deberán incluir información de contacto recíproca y se pueden hacer mediante correo certificado a:

Knaack LLC

Atención: Las reclamaciones de garantía
420 E. Terra Cotta Avenue Crystal Lake, IL 60014

Si tiene alguna consulta, llame al número gratuito 1-800-456-7865.
©2012 Knaack LLC





VAN STORAGE SOLUTIONS

FOR THE WAY YOU WORK™

MANUEL D'INSTALLATION

TR ADNS'ITI CNONSNETCTA MLODLÈLAE

Numéros de modèle 96111-3-01 et 96511-3-01

WWW.WEATHERGUARD.COM

ATTENTION - PRIÈRE DE LIRE ET DE S'ASSURER DE COMPRENDRE L'ENSEMBLE DES DIRECTIVES ET DES AVERTISSEMENTS AVANT D'ASSEMBLER, D'INSTALLER OU D'UTILISER CE PRODUIT.

! PLANIFICATION (CONSEILS D'INSTALLATION RAPIDE)

- L'installation de votre cloison WEATHER GUARD® pour Transit Connect est très simple en suivant ces instructions.
- Avant de couper ou de percer le plancher, vérifiez l'emplacement du réservoir et des conduites d'essence ainsi que des fils électriques afin d'éviter de couper accidentellement un élément important.
- Pour une installation solide et silencieuse, montez les coins supérieurs de la cloison aussi près que possible des murs intérieurs.

ENSEMBLE DE BOULONS

DESCRIPTION	QTÉ.
Fixations en aveugle 1/4-20	6
Boulons 1/4-20 x 3/4 po	15
Contre-écrous en nylon 1/4-20	13
Boulons à tête hexagonale 1/4-20 x 1-1/4 po	4
Rondelles plates de 1/4 po	18
Entretoises pour fixation au plancher	4
Outil de pose de fixations en aveugle	1
Boulon noir à tête hexagonale 1/4-20 x 2-1/4 po	1
Cornières de montage de sangle	2
Sangles de montage	2

DURÉE D'INSTALLATION

Durée approximative d'assemblage et d'installation: 45 min. (trois quarts d'heure suivant l'expérience acquise dans l'installation d'équipement sur les camions/fourgonnettes.

OUTILS REQUIS

- Pointeau
- Perceuse électrique
- Marteau
- Couteau utilitaire
- Crayon ou marqueur
- Mèches de 1/8 po, 3/8 po
- Clé à rochet 3/8 po
- Douilles de 7/16 po
- Clé de 7/16 po (2)
- Clé à fourche de 9/16 po




DIRECTIVES D'INSTALLATION

REMARQUE : La **BASE DE CLOISON** penchera d'environ 10 ° vers l'arrière de la fourgonnette.

ÉTAPE 1: Fixer le panneau (en acier ou en treillis) supérieur au panneau de la base à l'aide de boulons 1/4-20 x 3/4 po, de rondelles et d'un écrou et serrer à ce stade.

ÉTAPE 2: Placer la base avec une seule bride contre la cornière en acier sur le plancher de la fourgonnette. La bride inférieure sera dirigée vers les sièges. Centrer la base d'un côté à l'autre sur le plancher. Marquer des trous et retirer la base. Percer ce trou à l'aide d'une mèche de 3/8 po de diamètre et poser une fixation en aveugle. Se reporter aux directives de pose des fixations en aveugle à la page 3.

ÉTAPE 3: Desserrer le caoutchouc d'étanchéité sur le montant "B" de manière à pouvoir enlever facilement vers les sièges le plastique du montant "B". À environ 18-1/2 po vers le haut depuis la cornière de plancher du montant "B" se trouve un trou de forme hexagonale. Il faut encocher la garniture en plastique à cet endroit afin de pouvoir boulonner le renfort à angle au montant "B". La taille de l'encoche est d'environ 2 po de haut x 2-1/8 po de profond. Fixer, sans serrer, le renfort à angle au montant B à l'aide de boulons 1/4-20 x 3/4 po, et d'une rondelle plate.



Pour (96111-3-01)

ÉTAPE 4: Retirer la pince canoë du plafond au-dessus du centre des portes coulissantes. Utiliser une entretoise en aluminium comme gabarit et découper un cercle de 1 po dans la garniture de toit. Percer un trou de 3/8 po et poser des fixations en aveugle. Poser la sangle à travers la grosse extrémité fendue à l'aide d'un boulon 1/4-20 x 3/4 po, d'une rondelle de sûreté et d'une rondelle plate. L'entretoise utilisée comme gabarit est placée par-dessus la fixation en aveugle, puis la sangle, puis le boulon. Le tout est serré après la pose de la partie supérieure de la cloison.

Pour (96511-3-01)


ÉTAPE 5: Fixer les cornières de montage de sangle à la partie supérieure de la cloison. (Le côté court de la cornière sur le dessus.) Boulon 1/4-20 x 3/4 po et écrou.

ÉTAPE 6: Mettre l'arrière de la base en place et fixer au plancher à l'aide de boulons 1/4- 20 x 1-1/4 po, de 2 rondelles plates et écrous. Tous les boulons peuvent maintenant être serrés.

ÉTAPE 7: Fixer la sangle aux cornières de montage de sangle. Serrer tous les boulons et écrous.

DIRECTIVES D'INSTALLATION DES FIXATIONS AVEUGLES

Placer une goutte d'huile sur le boulon en oxyde noir avant d'assembler de la manière illustrée à droite. Placer la fixation aveugle dans l'orifice et utiliser une clé de 7/16 po pour serrer le boulon hexagonal noir jusqu'à ce que la fixation aveugle soit parfaitement calée. Il est initialement difficile de poser le boulon hexagonal noir. À mesure que la fixation en aveugle prend de l'expansion, elle est plus facile à poser jusqu'à ce qu'elle cale. S'assurer que la fixation en aveugle et l'outil de pose ne tournent pas durant l'installation.



WARNING

L'utilisation de ce produit peut empêcher le conducteur de voir clairement la chaussée, la circulation automobile et piétonnière ainsi que d'autres objets à travers les vitres arrière et latérales du véhicule, ce qui peut causer un accident. User d'une plus grande prudence en conduisant un véhicule équipé de ce produit. Le conducteur doit faire tous les ajustements nécessaires pour assurer un maximum de visibilité, notamment en modifiant la position des rétroviseurs et des sièges. Il est possible que des lois provinciales et municipales interdisent d'obstruer certaines fenêtres d'un véhicule en mouvement.

Ces instructions doivent être suivies en utilisant les pièces et les fixations fournies pour une installation appropriée. Toute modification ou installation inappropriée de ce produit créera une situation dangereuse susceptible de causer des dommages matériels, des blessures corporelles graves ou la mort.

MISE EN GARDE

Afin d'éviter de couper les conduites de carburant, les conduites de frein, les fils électriques, etc., vérifier derrière ou sous les emplacements de perçage et de montage avant de percer. Toujours porter des lunettes protectrices pour se protéger les yeux de tout débris lors de la vérification du dessous du véhicule ou lors du perçage. Le non-respect de ces instructions et avertissements entraînera des blessures graves ou mortelles.

– REMARQUE –

Toute modification ou mauvaise utilisation de ce produit annule aussitôt l'ensemble des garanties du fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité pour des blessures personnelles ou dommages matériels découlant de toute modification ou mauvaise utilisation de ce produit.

GARANTIE LIMITÉE À VIE DE KNAACK LLC POUR LES PRODUITS WEATHER GUARD®

Produits WEATHER GUARD® — Garantie à vie limitée
(Acheté le 1er janvier 2009 ou après)

Knaack LLC (le « Fabricant ») garantit à l'acheteur d'origine uniquement que les produits Weather Guard pour fourgonnettes et camions (les « Produits Weather Guard ») seront exempts de vices de matériaux et de fabrication à compter de la date d'achat et pendant toute la durée de vie anticipée du produit Weather Guard. Une copie du reçu de vente d'origine doit être fournie au Fabricant au moment où est faite la réclamation au titre de la garantie. La présente garantie sera annulée si l'acheteur d'origine cède le produit WEATHER GUARD® à une autre personne.

Ce qui est couvert

Tous les produits WEATHER GUARD® identifiés ci-dessus qui ont été achetés le 1er janvier 2009 ou après.

Ce que nous ferons pour corriger le problème.

Sous réserve des limites et exclusions décrites dans la présente garantie limitée, le Fabricant prendra des mesures correctives en cas de vices de matériaux ou de fabrication en fournissant l'une des solutions suivantes, à sa seule discrétion et sans facturer les coûts des pièces et de la main-d'oeuvre à l'acheteur d'origine : a) réparation de la partie défectueuse du produit WEATHER GUARD® ou b) remplacement du produit WEATHER GUARD® dans son intégralité. En outre, le Fabricant peut décider, à sa seule discrétion, de ne pas réparer ou remplacer le produit WEATHER GUARD®, mais de rembourser à l'acheteur d'origine le prix du produit WEATHER GUARD®, ou de le créditer du montant du prix du produit WEATHER GUARD® en vue de l'achat d'un nouveau produit WEATHER GUARD®.

Ce qui n'est pas couvert

La présente garantie limitée exclut expressément :

- Les défauts causés par l'usure ordinaire, la rouille superficielle, les rayures, les accidents, l'utilisation illicite du véhicule, ou la modification du produit, ou tout type de réparation d'un produit WEATHER GUARD®, autre que ceux qui sont autorisés ou fournis par le Fabricant.
- Les défauts résultant de conditions hors du contrôle du Fabricant, y compris, sans s'y limiter, le mésusage, la surcharge ou le manquement à assembler, monter ou utiliser le produit WEATHER GUARD® conformément aux instructions ou directives écrites du Fabricant accompagnant le produit WEATHER GUARD® ou mises à la disposition de l'acheteur d'origine.
- Les dommages causés au contenu du coffre ou du véhicule.
- DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, EN AUCUN CAS LE FABRICANT NE SERA TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, INDIRECTS, OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS LES PERTES FINANCIÈRES, QUE CEUX-CI RÉSULTENT DE LA NON-PERFORMANCE DU PRODUIT WEATHER GUARD, DE L'UTILISATION OU DU MÉSUSAGE DUDIT PRODUIT WEATHER GUARD® OU DE L'IMPOSSIBILITÉ DE L'UTILISER, OU DE LA NÉGLIGENCE DU FABRICANT.

Aucune autre garantie explicite ne s'applique

La garantie à vie limitée est la seule et unique garantie pour les produits WEATHER GUARD®. Aucun employé, agent, vendeur, ou autre personne n'est autorisé à modifier la présente garantie ou à créer une autre garantie au nom de Knaack LLC.

Procédures de notification

Si le produit WEATHER GUARD® n'est pas conforme aux modalités de la présente garantie limitée, le propriétaire d'origine devra en informer le Fabricant par écrit dans les plus brefs délais dès la découverte de la non-conformité. Afin de bénéficier des solutions prévues par la présente garantie limitée, la réclamation au titre de la garantie doit décrire la nature de la non-conformité et être accompagnée du reçu de vente d'origine, de la facture ou de toute autre preuve d'achat. Les réparations ou modifications faites sur le produit WEATHER GUARD® par toute personne autre que le Fabricant ou son agent autorisé annuleront la présente garantie limitée. La couverture aux termes de la présente garantie limitée dépend à tout moment de la conformité du propriétaire à ces procédures de notification et réparation. Les réclamations au titre de la garantie doivent inclure les coordonnées réciproques et être envoyées par courrier certifié à :

Knaack LLC

À L'ATTENTION DE : Réclamations au titre de la garantie
420 E. Terra Cotta Avenue Crystal Lake, IL 60014

Pour toute question, veuillez appeler le service à la clientèle au 1 800 456-7865.

©2012 Knaack LLC

