


Invisible IN221

Installation Manual
Manuel d'installation
Manual de instalación

Ultra Slim Articulating TV wall mount

IN221/IN442MIM



Invisible XL IN442

Installation Manual
Manuel d'installation
Manual de instalación

Ultra Slim Articulating TV wall mount

IN221/IN442MIM

EN ⚠ Caution

- To ensure safety, please read this manual carefully before installation and follow the instructions herein. Store this manual in a secure place for future reference.
- The manufacturer shall not be legally responsible for any equipment damage or personal injury caused by incorrect installation or operation other than that covered in this manual.
- The wall mount is designed for easy installation and removal. The manufacturer shall not be liable for damage to equipment or personnel injuries arising out of human factors or acts of God, such as earthquake or typhoon.
- It is recommended that the Wall mount bracket be installed by qualified personnel only.
- At least two persons are needed to install or remove the product to avoid hazard of falling objects.
- Please carefully inspect the area where the wall mount is to be installed.
 - ⊗ Avoid places that are subject to high temperatures, humidity, or contact with water.
 - ⊗ Do not install the product near air conditioning vents or areas with excess dust and fumes.
 - ⊗ Only install on vertical walls and avoid slanted surfaces.
 - ⊗ Do not install in places subject to any shock or vibration.
- Do not install in places subject to direct exposure to bright light, as it may cause eye fatigue when viewing the display panel.
- Maintain sufficient space around the display to ensure adequate ventilation.
- To ensure safe installation, first check the structure of the wall and select a secure mounting location.
- The wall should be strong enough to sustain a weight of at least four times of the display and Wall mount bracket combined. The mounting location must be able to withstand earthquake or other strong shock.
- Do not modify any accessories or use broken parts. Contact your dealer with any questions.
- Tighten all screws (do not exert excessive force to avoid breaking the screw or damaging its thread).
- The maximum display weight the Wall mount bracket can support is below 200X200 25kg(55.12 lbs)/400X200 35kg(77.16 lbs)
- Drill holes and bolts will be left in the wall once the display and Wall mount bracket are removed. Stains may occur after extended use.
- Since the manufacturer has no way to control the wall type and installation of wall mount, the warranty of the product shall only cover the body of the wall mount. The warranty period of the product is 5 years.
- Please consult the English language manual for any dispute on conditions.

Note: 1. Plastic Washers (G) may have to be used between the back of display and the Display brackets (B) if the area on the back of display where the screws are inserted is uneven or if the Display brackets (B) of Screws (F) are too long

FR ⚠ Attention

- Afin d'assurer votre sécurité, nous vous prions de bien lire le manuel avant l'installation et de suivre attentivement les instructions qui y sont incluses. Conservez ce manuel dans un endroit sûr comme référence.
- Le fabricant ne sera légalement responsable d'aucun dommage à l'équipement ou de blessure corporelle causés par une mauvaise installation ou utilisation de l'équipement autre que celle décrite au sein du présent manuel.
- Le support de fixation murale est conçu de façon à faciliter l'installation et le déplacement. Le fabricant ne sera tenu responsable d'aucun dommage à l'équipement ou de blessure corporelle découlant d'erreur humaine ou de cas de force majeure, tels un tremblement de terre ou un typhon.
- Il est recommandé de ne permettre qu'à du personnel qualifié d'installer le support de fixation murale.
- Il est recommandé de ne permettre qu'à un minimum de deux personnes afin d'éviter les dangers potentiels causés par une chute.
- Nous vous prions d'inspecter soigneusement l'emplacement où le support de fixation murale sera installé.
 - ⊗ N'installez pas le produit près de bouches d'air climatisé ou dans des endroits avec beaucoup de poussière ou de vapeurs toxiques.
 - ⊗ N'installez que sur des murs verticaux et évitez les surfaces inclinées.
 - ⊗ N'installez pas dans des endroits avec des chocs ou des vibrations.
 - ⊗ N'installez pas dans des endroits exposés à des lumières fortes, cela pourrait causer la fatigue visuelle lors de l'observation du panneau d'affichage.
- Laissez un espace suffisant autour de l'écran pour une ventilation adéquate.
- Afin d'assurer la sécurité et la prévention des accidents, il est impératif de vérifier la structure du mur et de choisir un endroit solide avant de l'installer.
- Le mur devrait être assez suffisamment fort pour soutenir un poids quatre fois supérieur à celui du poids combiné de l'écran et du support de fixation murale ensemble.
- Le montage doit pouvoir survivre à un tremblement de terre ou autre choc intense.
- Ne modifiez aucun accessoire ni utilisez des composants défectueux. Renseignez-vous en contactant votre distributeur si vous avez des questions.
- Resserrez toutes les vis (n'utilisez pas de force excessive pour éviter d'abîmer les vis ou le filetage).
- Le poids maximal de l'écran pouvant être soutenu par le support de fixation murale est de 200X200 25kg(55.12 lbs)/400X200 35kg(77.16 lbs)
- Les trous de perçage et les écrous restent dans le mur lorsque vous démontez l'écran et le support de fixation murale. Des taches peuvent apparaître après une longue utilisation.
- Puisque le fabricant ne peut en aucun cas contrôler le type de mur et la qualité de l'installation du support de fixation murale, la garantie du produit ne couvre que le support de fixation murale. La durée de la garantie du produit est de 5 ans.
- Veuillez consulter le manuel Anglais pour tout désaccord quant aux termes.

Remarque: 1. Les rondelles en plastique (G) devront peut-être être utilisées entre l'endos de l'étagère et le support de l'écran (B) si la surface à l'endos de l'étagère dans laquelle sont insérées les vis est inégale ou si le support de l'écran (B) des Vis (F) est trop long.



ES ⚠ Precaución

- Para garantizar su seguridad, lea este manual detenidamente antes de la instalación y siga sus instrucciones. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
- El fabricante no será legalmente responsable de ningún daño producido sobre el equipo o lesión personal causada por una instalación o uso no mencionado explícitamente en este manual.
- El soporte de pared ha sido diseñado para instalar y retirar fácilmente el dispositivo. El fabricante no se hace responsable de los daños provocados sobre el equipo o las lesiones personales que se deriven de factores humanos o actos de fuerza mayor, como un terremoto o un tifón.
- Se recomienda que el soporte de pared sea instalado por personal cualificado.
- Para evitar que se caiga el producto, la instalación o retirada deberá ser realizada por al menos dos personas.
- Inspeccione detenidamente el área en el que desea instalar el soporte de pared:
 - ⊗ Evite los lugares sometidos a altas temperaturas, alto nivel de humedad, o que se encuentren en contacto con el agua.
 - ⊗ No instale el producto cerca de un orificio de aire acondicionado, o en zonas con gran cantidad de polvo o humos.
 - ⊗ Instale el producto en una pared vertical. Evite las superficies sesgadas.
 - ⊗ No instale el producto en lugares sujetos a golpes o vibraciones.
- No instale el producto en lugares en los que se encuentre expuesto a luces muy brillantes. Esto podría provocar fatiga ocaular al mirar el panel de pantalla.
- Mantenga espacio libre suficiente alrededor de la pantalla para asegurar su adecuada ventilación.
- Para garantizar su seguridad y evitar accidentes, compruebe la estructura de la pared y seleccione un emplazamiento seguro antes de la instalación.
- La pared debe tener fuerza suficiente para soportar un peso de al menos cuatro veces la pantalla y el soporte en conjunto. El lugar de montaje debe ser capaz de aguantar terremotos u otros golpes fuertes.
- No modifique ningún accesorio ni utilice componentes deteriorados. Póngase en contacto con su distribuidor si tiene alguna duda.
- Apriete todos los tornillos (no ejerza demasiada fuerza para evitar que se rompa el tornillo o se dañe la rosca).
- El peso máximo de pantalla que soporta el soporte de pared es de un máximo 200X200 25kg(55.12 lbs)/400X200 35kg(77.16 lbs)
- Mantenga los orificios y los pernos en la pared después de retirar la pantalla y el soporte de pared. Podrían quedar manchas después de un uso prolongado.
- Dado que el fabricante no dispone de ningún método para comprobar el tipo de pared e instalación del soporte, la garantía del producto cubre únicamente el soporte de pared en sí. El periodo de garantía de este producto es de 5 años.
- Consulte el manual en inglés si tiene alguna duda acerca de las condiciones.

Nota: 1. Tendrá que utilizar arandelas de plástico (G) entre la parte posterior de la pantalla y las abrazaderas de pantalla (B) si el área tras la pantalla en la que se insertan los tornillos es irregular o si los tornillos (F) de las abrazaderas de pantalla (B) son demasiado largos.




Invisible (IN221)

Enclosed Parts / Parties cloisonnées / Componentes suministrados



Invisible XL (IN442)

Enclosed Parts / Parties cloisonnées / Componentes suministrados



Step 1

Masonry Walls or Cement Walls

Stud Walls

Note: For a brick-piled masonry wall or cement wall, holes of 10mm diameter and 55mm depth shall be made.

Note: For a stud wall, holes of 4.5mm diameter and 55mm depth shall be made.

Invisible XL (IN442)

VESA :400X400

VESA Hole :100x100/200x200/300x200/400X200

Step 2

Step 3

Step 4

4-1

Invisible (IN221)

VESA :200X200

Step 2

Step 3

Step 4

4-2

VESA Hole:400X400

Step 5

Step 6

Step 5

Step 6

Tilt Torque adjust

Swivel Torque adjust

Tilt Torque adjust

Swivel Torque adjust

Please adjust to torque using the bolts shown in section A-1. If greater adjustment is required please use the bolts shown in section A-2,A-3

Please adjust to torque using the bolts shown in section A-1. If greater adjustment is required please use the bolts shown in section A-2,A-3

Cable Management

Warning Weight Capacity List

Cable Management

Warning Weight Capacity List